

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	22 mm
Underläggsplatta	259031 33
Passande vändskär	TN.. 2204..
Stift	259049 2
Skruvsats	259023 2
Skaftmått	25 mm
ISO-kod hållare	MTJNR/L 2525M22
Huvudängd L ₁	36 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Spännjärn	259038 13
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 33	259031 33
Spännjärn Typ 13	259038 13
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Skruvsats 10 delar Typ 2	259023 2
Stift Typ 2	259049 2
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500