

**DCGT 070204, Sort: SP4019****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260369 SP4019 |
| GTIN | |
| Artikelklass | 28D |

Beskrivning

DCGT 070204 SP4019 Sort: SP4019
spån-brytare: 62
Skärdjup a_p : 0,15 - 3 mm
Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 30 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Primäranvändning | UNI |
| spån-brytare | 62 |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Skärdjup a_p | 0,15 - 3 mm |
| Matning f | 0,05 - 0,3 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 30 - 440 m/min |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sort | SP4019 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | DCGT 070204 |
| Antal byten/skär | 2 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |