



## Multifunktionsolja, Innehåll: 5 l



### Beställningsdata

Ordernummer	083005 5
GTIN	5032227495005
Artikelklass	08E

### Beskrivning

#### Utförande:

Den över hela världen välbeprövade multifunktionsoljan WD-40 använder miljövänlig drivgas och är **nästan luktfri och fri från** teflon, hartser, silikon och syror.

#### Användningsdata:

- **Rostlösare med utpräglad kapillärverkan – löser på kort tid fastrostade förband och fastsittande skruvar och muttrar.**
- **Rengöringsmedel – löser hårt sittande smuts utan att klibba fast eller förhartsas.**
- **Smörjmedel för alla glidytor, finmekanik, gångjärn, bowdendrag, lås och beslag.**
- **Korrosionsskydd – WD-40 kryper under fukten, tränger in i materialets porer och konserverar det. Känsliga och värdefulla verktyg behåller sitt värde.**
- **Kontaktspray – tränger undan fukt från elektriska komponenter.**

Tillsammans med **industrispruta nr 083006** eller nr **083509 – 083517** kan den också användas på stora ytor.

#### OBS!:

Godkänd av: bland andra **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig.

Utförande: Dunk

Farlighetsmärkning: GHS08 hälsfarlig

Farlighetsmärkning: GHS07 Försiktighet

Farlighetsmärkning: GHS02 antändbar

Farligt gods klass: 3

## Teknisk beskrivning

Farlighetsmärkning	GHS08 hälsrfarlig
Farlighetsmärkning	GHS07 Försiktighet
Farlighetsmärkning	GHS02 antändbar
Färg	bärnstensfärg
Vattenlöslighet	olöslig
Farligt gods klass	3
Flampunkt	47 °C
UN nummer	UN3295
Oxiderande egenskaper	ej bestämd
Kokpunkt	176 °C
Kinematisk viskositet	< 1 mm <sup>2</sup> /s
Innehåll	5 l
Utförande	Dunk
Produktslag	Multifunktionsolja / Universalolja

## Tillbehör

Industriduschspruta	083511
Industrispruta, rymmer 500 ml	083006
Industriduschspruta	083510
Duschspruta med 2 olika munstycken Typ	083515
Tryckspruta Typ	083517
Industriduschspruta	083509