

**KOMET® Unisix® vändskär, BK6425, Beteckning typ W29: 42-000****Beställningsdata**

Ordernummer	236771 42-000
GTIN	4047109225404
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

OBS!:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Teknisk beskrivning

Beteckning	42-000
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,16 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 080404
Sort	BK6425
Typ	ST900; INOX
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	225 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
vått maximal	lämplig		