

**HOLEX Pro skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260048 25/09
GTIN	4067263109631
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Riktad kylning vid eggen.

OBS!:

Kylvätskeöverföring under huvudet via slanganslutning (G1/8 tum – ingår i leveransen).

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	9 mm
ISO-kod hållare	SCLCR/L 2525M09
Huvudängd L ₁	19 mm
Skrivsats förvändskär	269028 2
totallängd L	150 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Norm	Verkstadsnorm
Skaftmått	25 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentmejslar Typ TX15	659950 TX15