

**HOLEX Pro Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260304 20/11
GTIN	4067263109662
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Riktad kylning vid eggen.

OBS!:

Kylvätskeöverföring under huvudet via slanganslutning (G1/8 tum – ingår i leveransen).

Teknisk beskrivning

Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Norm	Verkstadsnorm
totallängd L	125 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skruvsats för vändskär	269028 2
Funktionsbredd L ₄	25 mm
ISO-kod hållare	SDJCR/L 2020K11
Huvudängd L ₁	20,5 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentmejslar Typ TX15	659950 TX15