

**HOLEX Pro Skärhållare, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Riktad kylning vid eggen.

OBS!:

Kylvätskeöverföring under huvudet via slanganslutning (G 1/8 tum - ingår i leveransen).

Teknisk beskrivning

Norm	Verkstadsnorm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
Huvudängd L ₁	24 mm
Skrivsats förvändskär	269028 22
totallängd L	125 mm
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
ISO-kod hållare	SVJCR/L 2020K11
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentmejslar Typ TX15	659950 TX15
Momentmejslar Typ TX8	659950 TX8