

**HOLEX Pro Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261300 25/11
GTIN	4067263109433
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

Riktad kylning vid eggen.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring under huvudet via slanganslutning (G 1/8 tum - ingår i leveransen).

**Teknisk beskrivning**

Skaftmått	25 mm
ISO-kod hållare	SVJCR/L 2525M11
Passande vändskär	VC.. 1103..
Huvudängd L <sub>1</sub>	26 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Norm	Verkstadsnorm
totallängd L	150 mm
Skrivsats för vändskär	269028 22
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentmejslar Typ TX15	659950 TX15
Momentmejslar Typ TX8	659950 TX8