



Gängtapp, förlängning med HB-yta, Typ: 10L



Beställningsdata

Ordernummer	338425 10L
GTIN	4067263109822
Artikelklass	32H

Beskrivning

Utförande:

H6-skaft med weldonyta för montering även i Weldon-/krymp- eller hydraulchuckar.

- **Lång resp. extralång version.**
- **Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.**
- **Vridmomentet överförs via fyrkanten.**
- **Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.**

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Förlängning L_3	230 mm
Förlängningsstångens diameter D_3	12 mm
för gängskaftdiameter d_2	12 mm
Förlängning K_2	9 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 374/376	M16
Förlängning L_2	90 mm
Produktslag	Förlängning

