

Garant**Centrisk spännanordning basapparat Xtric, Typ: 125L****Beställningsdata**

Ordernummer	363000 125L
GTIN	4067263108795
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.**
- **Komplett härdad och med finfräst undersida.**
- **Spännback för ämnen och färdiga detaljer med minsta möjliga back-/ komponentlyft.**
- **Inklusive hål för LANG positioneringssystem, adapterbart på GARANT ZeroClamp och Erowa ITS148 (storlek 50 och 80) via mellanplatta.**
- **Verktyslöst backbyte. Genom att vända på backarna kan man ändra spännområdet.**
- **Automationsgränssnitt.**
- **Genialt verktyslöst backsnabbytesystem.**
- **Spännkraft upp till 25 kN vid 90 Nm vridmoment.**
- **Snabbt och intuitivt manövrerbar.**
- **Repeternoggrannhet <0,01 mm.**
- **Skala för förpositionering av spännmodulerna.**
- **Spindelmutter med eller utan pendelfunktion.**
- **Spännkant för spännkonsoler.**
- **Centruminställning med stiftnyckel.**

Användningsdata:

Perfekt för 5-sidig bearbetning. Centrisk fastspänning.

Passar till:

Överbackar nr 363010 – 363045.

leveransinnehåll:

Basskena, spindel, spindelmuttrar, **spindellock nr 363083.**

Specialtillbehör:

Sexkantskruvdragare nr 627424 storlek 5, ändhålsnyckel nr 628600 storlek 2, momentnyckel nr 656050, hylsnyckelinsats nr 642229, spännkonsoler nr 363081 80 och 361165 CS1, GARANT

spännbult nr 363190, adapterplattor nr 363079, 363080, 363085. Höjdkonsol nr 363090 (i kombination med nr 363079). Monteringsstation nr 358595 52/96.

OBS!:

De ursprungliga spännbultarna för ZeroClamp är för långa för att användas direkt. Korta av skruvarnas gänga till en maximal inskruvningslängd på 19 mm från kontaktytan.

Passande överbackar nr 363010 – 363045 ingår inte i leveransen. Spännsituation S2 uppkommer om backen vänds. Avhjälp spännluckor vid typerna XS och XSP och H med hjälp av förskjutna överbackar.

Teknisk beskrivning

vikt	11,8 kg
Spännvidd S2	92 - 280 mm
Spännvidd S1	0 - 194 mm
B	125 mm
Längsgående spår	20 mm
L	320 mm
maximalt vridmoment	132 Nm
Serie	Xtric
Nyckelvidder	13 mm
Nyckelvidder	5 mm
höjd H	54 mm
spännkraft upp till max	32 kN
Stickmått undersida	2×96 / 200 mm
färgkod för passande tillbehör	Xtric 125
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Spännjärn Typ CS1	361165 CS1
Spindellager komplett Typ 125/270	363008 125/270
mjuka överbackar Typ 160A	363034 160A

mjuka överbackar Typ 160S	363034 160S
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 10 mm	363076 10
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 12 mm	363076 12
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 20 mm	363076 20
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 25 mm	363076 25
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 30 mm	363076 30
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 30C mm	363076 30C
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 32 mm	363076 32
Parallellunderläggsparmagnetiska höjd 32C mm	363076 32C
Adapterplatta, centrumspännback ZS Typ / för spänn diameter 125/120 mm	363080 125/120
Adapterplatta, centrumspännback ZS Typ / för spänn diameter 125/138 mm	363080 125/138
Reservspindel till XTRIC Typ 125M	363084 125M
Spindelmutter styv höger Typ 125	363097 125
Spindelmutter pendlande vänster Typ 125	363098 125
Spindelmutter pendlande höger Typ 125	363099 125