

Garant**Weldonhållare, PSC 32 kort, Spänn-Ø D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308496 12
GTIN	4067263110033
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-chip hål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Bearbetade funktionella ytor på PSC:s inre kontur.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

OBS!:

Passande reducerhylsa från SK 40 resp. HSK 63 till PSC32, PSC 40 eller PSC 50 på förfrågan.

Passande reducerhylsa från SK 50 resp. HSK 100 till PSC 63 eller PSC 80 på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	12 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
utkragningslängd A-mått	55 mm
fäste	PSC 32 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare