

**Garant****Krympchuck Med kylkanalhål, PSC 32 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308559 10
GTIN	4067263110064
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Bearbetade funktionella ytor på PSC:s inre kontur.

Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor. Interna och externa gängor motsvarar storleken.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**Specialtillbehör:**

Krympchuckförlängning nr 302410 – 302416. Krympapparater nr 354210 – 354400.  
Balanseringskravset nr 309906 stl. 180.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	32 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
fäste	PSC 32 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck