

Garant**Hållare för kopierfräs, cylindrisk, HSK 63, Gängstorlek M: M12X50****Beställningsdata**

Ordernummer	308553 M12X50
GTIN	4067263110101
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-chip hål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Bearbetade funktionella ytor på PSC:s inre kontur.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D_1	12,5 mm
Effektiv längd L_1	50 mm
utkragningenslängd A-mått	74,5 mm
gängaM	M12×50
Utvändig-Ø D	21 mm
fäste	HSK 63
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 3 \mu\text{m}$

Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga