

Garant**ER-hylschuckar, PSC 32 kort, för ER-spännhylsstorlek: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	308512 20
GTIN	4067263110132
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-chip hål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Bearbetade funktionella ytor på PSC:s inre kontur.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	50 mm
spännvidd	1 - 13 mm
För ER-spännhylsor	20
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	20
Utvändig-Ø D	34 mm
fäste	PSC 32 kort
Hållare norm	ISO 26623-1

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Invändig	ja
Produktslag	Spänntångchuck