

**Garant****Weldonhållare med kylkanalborrhål, PSC 40 kort, Spännhylsa D1: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308497 14
GTIN	4067263110187
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID/balluff-chip hål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Bearbetade funktionella ytor på PSC:s inre kontur.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309885, nyckel nr 309893.

**OBS!:**

Passande reducerhylsa från PSC 63 till PSC 40 eller PSC 50 nr 318892.

Passande reducerhylsa från SK 40 resp. HSK 63 till PSC32, PSC 40 eller PSC 50 på förfrågan.

Passande reducerhylsa från SK 50 resp. HSK 100 till PSC 63 eller PSC 80 på förfrågan.

Passande förlängningar finns under nr 318894.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	55 mm
Utvändig-Ø D	44 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	14 mm
fäste	PSC 40 kort
Hållare norm	ISO 26623-1

Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare