

Garant**Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/6mm**

Beställningsdata

Ordernummer	302410 12/6
GTIN	4067263110200
Artikelklass	31A

Beskrivning

Utförande:

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

Utan längdinställningsskruv, **kort**.**Användningsdata:**

För användning i krympchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

OBS!:Maximalt tillåtet varvtal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	12 mm
Håldiameter D ₁	6 mm
Ø D ₂	8 mm
totallängd L	160 mm
Produktnamnsattribut	L = 160 mm
Produktslag	förlängningsstång