

**Garant****ER-hylschuckar, HSK-E 50 kort, för ER-spännhylsstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	305155 11
GTIN	4067263110279
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Uppborrad genomgång (utan ställskruv).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

**leveransinnehåll:**

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spänntänger nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

**OBS!:**

Utan RFID/Balluff-Chip-hål.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	50 mm
Utvändig-Ø D	19 mm
spännvidd	0,5 - 7 mm
För ER-spännhylsor	11
fäste	HSK-E 50 kort
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-6
Form	A

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck