



Gängtapp, förlängning med invändig kylning, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	338435 4
GTIN	4067263110316
Artikelklass	32H

Beskrivning

Utförande:

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Med invändig kylmedelstillförsel.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

OBS!:

Alternativ sexkantsspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Förlängning L_2	60 mm
för gängskaftdiameter d_2	6 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 371	M4,5 – M6
Förlängning K_2	5,5 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 374/376	M8
Förlängningsstångens diameter D_4	12,1 mm
Förlängningsstångens diameter D_3	7 mm
för inspänningslängd l_1	26 mm

för fyrkant K_1	4,9 mm
Förlängning L_3	130 mm
Invändig	ja
Produktslag	Förlängning