

**TNMG 160408, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Artikelklass	25E

Beskrivning

TNMG 160408 CA6525 Sort: CA6525
spån-brytare: MQ
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MQ
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
Sort	CA6525

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning