

**Elektronikspetsång, vinklad 45°, totallängd: 145mm****Beställningsdata**

Ordernummer	727193 145
GTIN	4003773039396
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingskretsen på grund av bländande kromdelar. Genomstucken precisionsled. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Slätslipade gripytor. Kanter noggrant avgradade. Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

**Användningsdata:**

För fina monteringsarbeten, t.ex. i elektronik och finmekanik.

**Norm:**

DIN ISO 9655

**Material:**

Kullagerstål, oljehärdat.

**OBS!:**

Fler utföranden på begäran.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	145 mm
käftlängd	35 mm
huvudbredd	12 mm
U-form	spetsig ände, vinklad 45°
Norm	DIN ISO 9655
backarnas utförande	slätslipad invändigt

Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Kullagerstål
Yta	spegelpolerat
med returfjäder	ja
Produktslag	Spetstång