



## Lödstation, tillverkarens beteckning: ICON1MK2



### Beställningsdata

Ordernummer	082301 ICON1MK2
GTIN	4003008153699
Artikelklass	04K

### Beskrivning

#### Utförande:

Temperaturreglerade lödstationer med keramiskt PTC-värmeelement och Ersadur-långlivsspetsar med inre upphettning (exakt temperaturstyrning). Multifunktionell lödstation med hög kapacitet, justerbar via microSD-minneskort. Intelligent strömhantering för de anslutna verktygen. Intuitiv One Touch-funktion och stor multifunktionsdisplay. Stationen uppfyller ESD-kraven. Temperaturkontroll med dynamisk strömhantering.

#### Användningsdata:

För alla lödningsuppgifter inom elektronik och elektroteknik.

### Teknisk beskrivning

vikt utan sladd	3 kg
Längd	175 mm
höjd	105 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
märkspänning	230 V
effektförbrukning	80 W
Bredd	150 mm
Energiförsörjning	Nätdriven

reglerområde lödspetsstemperatur	50 - 450 °C
nätfrekvens	50 Hz
Produktslag	Lödstation