



## Lödstation, tillverkarens beteckning: PICOMK2



### Beställningsdata

Ordernummer	082301 PICOMK2
GTIN	4003008089288
Artikelklass	04K

### Beskrivning

#### Utförande:

Temperaturreglerade lödstationer med keramiskt PTC-värmeelement och Ersadur-långlivsspetsar med inre upphettning (exakt temperaturstyrning). Enkelt manövreringskoncept med i-CON PICO, för nybörjare. Universell användning. Minsta möjliga uppställningsyta och smarta funktioner, inställbar via ett mikro-SD-kort.

#### Användningsdata:

För alla lödningsuppgifter inom elektronik och elektroteknik.

### Teknisk beskrivning

upphettningstid till 280 °C	9 s
nätspänning	240 V
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Energiförsörjning	Nätdriven
Längd	145 mm
nätfrekvens	50 Hz
vikt lödkolv utan sladd	30 g
reglerområde lödspetstemperatur	150 - 450 °C
höjd	103 mm

Bredd	80 mm
effektförbrukning	80 W
Produktslag	Lödstation