



5-axlig spännback TeleCentric, Typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	361255 125
GTIN	4250364404495
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

- Idealisk för användning på 5-axliga fleroperationsmaskiner.
- Konventionell uppspanning och greppuppspanning möjlig.
- Teleskopspindel, störningskonturen förblir oförändrad.
- Centrerad, enkel programmering utan nollpunktsförskjutning.
- Tillgänglighet till arbetsstycket är oberoende av spännvidden.
- Symmetrisk design = arbetsstycket förblir centrerat och materialets slipmån fördelas symmetriskt.
- Verktygsfritt byte av backar tack vare snabbblåsning inom 10 sekunder/backpar.
- Konstant spännkraft med hjälp av teleskopspindel med lågt underhåll.
- Med hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm som standard.
- Integrerad skalring för finjustering av mittläget.
- Spännkraft 30 kN vid 45 Nm linjär.

leveransinnehåll:

Handvev, snabbstartsguide.

Specialtillbehör:

Momentnyckel nr 656050 stl. 120, krafthylsa för insexskruvar nr 643330 stl. 14, överbackar nr 361258 – 361264, spännkonsoler nr 360750 stl. 125/160, rikt- och fixeringsats nr 360530, spännbultar nr 360025 stl. 25M10 resp. 25M10/138. Överbackar nr 361258 125 och 361260 125, ytterligare specialtillbehör på begäran.

Teknisk beskrivning

bredd B	125 mm
Serie	TeleCentric
spännkraft upp till max	40 kN
Nyckelvidder	14 mm
maximalt vridmoment	60 Nm
vikt	35 kg
längd L	398 mm
grundstomhöjd c	178,9 mm
Spännvidd S2	106 - 227 mm
Spännvidd S1	44 - 165 mm
höjd h	27,1 mm
Spårbredd n H7	20 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 12 mm	360530 12
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 14 mm	360530 14
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 16 mm	360530 16
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 18 mm	360530 18
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 22 mm	360530 22
Spännkonsolsats 2 delar För backbredd 125/160 mm	360750 125/160
Överbackgripp Typ 70	361258 70
Överbackslät Typ 70	361260 70

Sexkantskruvdragarsats 1/2 tum, lång sexkant 14 mm

643329 14

Momentnyckelmed omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 120 Nm

656050 120