



PocketSense, Största spännkraft: 70



Beställningsdata

Ordernummer

358777 70

GTIN

Artikelklass

34A

Beskrivning

Utförande:

Kraftmätare för tillförlitlig, sladdlös kontroll av spännkraften.

Fördel:

- **Spännkraften visas direkt på displayen och på slutenheter.**
- **Energieffektiv tack vare standby-läge och batteritid på upp till sex månader vid tvåskiftsdrift.**
- **Kompakt utförande.**
- **Kåpa av aluminiumlegering.**

Användningsdata:

Perfekt för regelbunden kontroll av skruvstycken. Lämplig för alla skruvstycken med ett minsta spann på 61 mm och tryckkrafter på 2,5 till 70 kN.

leveransinnehåll:

- **Inklusive förvaringslåda.**
- **2x batteri 1/2 AA (LS14250, 3,6V).**
- **1x Torx-nyckel T10.**
- **1x snabbstartsguide.**

OBS!:

Kraftmätarens båda mätytor måste spännas fast i skruvstycket med hela sin yta. Minsta backhöjd ca 38 mm.

Teknisk beskrivning

höjd	55 mm
vikt	0,65 kg
märkspänning	3,6 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
spännvidd	61 mm
Största provningskraft	70000 N
Längd	92 mm
Bredd	56 mm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Trådlös användning	HCT Mobile App
Produktslag	Kraftmätare