

Garant**fäste, HSK-A 63, ABS® Ø d: 25mm**

Beställningsdata

Ordernummer	238500 25
GTIN	4067263110989
Artikelklass	29W

Beskrivning

Utförande:

- Fästet balanserat till Q 6,3 vid 10 000 varv/min.
- Med invändig kylmedelstillförsel.

Norm:**DIN 69893****OBS!:**

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

Teknisk beskrivning

Spirallängd A	50 mm
Försprångslängd L ₁	24 mm
ABS® Ø d	25 mm
fäste	HSK-A 63
Skaft	ABS
Hållare norm	DIN 69893
Invändig	ja
Utvändig diameter d ₁	63 mm

Produktlag

ABS-urtag