

**Garant****fäste, SK 50, ABS® Ø d: 40mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	238440 40
GTIN	4067263110941
Artikelklass	29W

## Beskrivning

**leveransinnehåll:****Levereras komplett med tätningsbricka och ombyggnadssats för form AD.****OBS!:**

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

## Teknisk beskrivning

Försprångslängd L <sub>1</sub>	20 mm
Spirallängd A	60 mm
ABS® Ø d	40 mm
fäste	SK 50
Skaft	ABS
Hållare norm	DIN 69871
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Invändig	ja
Produktslag	ABS-urtag

