

Garant**fäste, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm**

Beställningsdata

Ordernummer	238520 40
GTIN	4067263111030
Artikelklass	29W

Beskrivning

Utförande:

- Fästet balanserat till Q 6,3 vid 10 000 varv/min.
- Med invändig kylmedelstillförel.

Norm:**DIN 69893****OBS!:**

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

Teknisk beskrivning

Spirallängd A	80 mm
Försprångslängd L ₁	51 mm
ABS® Ø d	40 mm
fäste	HSK-A 100
Skaft	ABS
Hållare norm	DIN 69893
Invändig	ja
Utvändig diameter d ₁	100 mm

Produktlag

ABS-urtag