

Garant**fäste, HSK-A 100, ABS® Ø d: 50mm**

Beställningsdata

Ordernummer	238520 50
GTIN	4067263111047
Artikelklass	29W

Beskrivning

Utförande:

- Fästet balanserat till Q 6,3 vid 10 000 varv/min.
- Med invändig kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69893

OBS!:

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

Teknisk beskrivning

Spirallängd A	80 mm
Försprångslängd L ₁	51 mm
ABS® Ø d	50 mm
fäste	HSK-A 100
Skaft	ABS
Hållare norm	DIN 69893
Invändig	ja
Utvändig diameter d ₁	100 mm

Produktslag

ABS-urtag