

**Mahr****Digital höjdmätare och höjdritsmått med datautgång, ritshöjd: 980mm****Beställningsdata**

Ordernummer	445000 980
GTIN	4059192066789
Artikelklass	43B

**Beskrivning****Utförande:**

Kontrastrik, 12 mm hög LCD-display. Ergonomisk, stabil fot med härdad och läppad upplagsyta som gör att den kan förskjutas lätt och utan ryck. Löpare och skena av härdat, rostfritt stål. Stor ratt för positionering och mätning. Extra **fininställning och låsskruv**.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 hårdmetallritsnål nr 445002.

**Specialtillbehör:**

Hållare för vippindikatorer och mätur nr 445004, datakabel nr 498940.

**Teknisk beskrivning**

avläsning	0,01 mm
felgräns	0,06 mm
fotplattans längd	220 mm
avläsning	0,0005 tum
Energiförsörjning	Batteridrivnen
mätpelartvärsnitt	35×15 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

fotplattans bredd	120 mm
Antal ingående batterier	1
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Kalibrering	E1
Produktslag	Höjdmättnings- och ritsapparat