

**KOMET® Unisix® vändskär, BK8425, Beteckning typ W29: 34-000****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 236841 34-000 |
| GTIN         | 4047109186170 |
| Artikelklass | 24T           |

**Beskrivning****Passar till:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**OBS!:**

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

**Teknisk beskrivning**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Beteckning                               | 34-000              |
| Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,15 mm/v           |
| ISO-kod vändskär                         | WOEX 06T304         |
| Sort                                     | BK8425              |
| Typ                                      | ST1400              |
| Skärmaterial                             | VHM                 |
| Produktslag                              | Vändskär för borrar |

**Användardata**

|                               | <b>Lämplighet</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kod</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig           | 300 m/min            | P              |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig           | 250 m/min            | P              |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig           | 200 m/min            | P              |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 160 m/min            | P              |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 130 m/min            | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig           | 160 m/min            | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | mindre lämplig    | 160 m/min            | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | mindre lämplig    | 80 m/min             | S              |
| vått maximal                  | lämplig           |                      |                |
| torrt                         | mindre lämplig    |                      |                |