

**KOMET® Unisix® vändskär, BK6440, Beteckning typ W29: 50-000****Beställningsdata**

Ordernummer	236791 50-000
GTIN	4047109226722
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr 236685; 236686

OBS!:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Teknisk beskrivning

Beteckning	50-000
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,2 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 100504
Sort	BK6440
Typ	ST900
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	185 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	165 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
vått maximal	lämplig		