

**Garant****Krympchuck Form ADB med kylkanalhål, BT 30 kort, Spänn-Ø D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303406 6
GTIN	4067263110217
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm (från och med Ø 6).
- Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i toleransklass h6.

**Norm:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	27 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
fäste	BT 30 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Dragappartätad, form A passar för konor 30	308610 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 30	354225 30
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Underskåp för	354290