

**BRAVO™ spaklyftblock med rundstälkedja, lyftförmåga: 1,5t****Beställningsdata**

Ordernummer	086014 1,5
GTIN	3600232440598
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Verktyg med **hus av stålplåt**, extremt låg vikt, som standard **kedjefrikoppling, lågt utförande, vridbar**, lagrade, smidda krokar.

Användningsdata:

Mångsidigt användbart universalverktyg även för krävande förhållanden.

OBS!:

Enligt funktionsprincipen för **gänglasttryckbromsar** skapas det axiella bromstrycket av lastens egenvikt och är följaktligen proportionellt mot belastningens storlek. Lasten bibehåller säkert sin position i alla lägen. Sänkning kräver en kraft som motsvarar skillnaden mellan broms- och lastmomentet. Alla universalenheter från Yale är utrustade på detta sätt.

Den automatiska **kedjefrikopplingen** möjliggör **snabbt anslag** av den obelastade kedjan. Vid lastpåverkan läggs **lasttryckbromsen** åter automatiskt an och lasten hålls säkert på plats.

Slirkopplingen (tillval på begäran) förhindrar för hög lastupptagning och förlänger på så sätt lyftdonets livslängd.

Verktyg med överlastskydd (slirkoppling) på begäran.

Teknisk beskrivning

normal lyfthöjd	1,5 m
-----------------	-------

Datablad

antal kedjesträngar	1
lyftförmåga	1500 kg
Bärförmåga t	1,5 t
minimal längd mellan krokarna	365 mm
Kåpa material	Stål
Kedjefrikoppling	ja
vikt	11,5 kg
lyftkraft vid nominell last	400 daN
Kedjelänkens längd	21 mm
Kedjelänkens diameter	7 mm
Produktslag	Spaklyftblock / Kättinglyftblock