

**BRAVO™ spaklyftblock med rundstälkedja, lyftförmåga: 0,75t****Beställningsdata**

Ordernummer	086014 0,75
GTIN	3600232440390
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Verktyg med **hus av stålplåt**, extremt låg vikt, som standard **kedjefrikoppling, lågt utförande, vridbar**, lagrade, smidda krokar.

Användningsdata:

Mångsidigt användbart universalverktyg även för krävande förhållanden.

OBS!:

Enligt funktionsprincipen för **gänglasttryckbromsar** skapas det axiella bromstrycket av lastens egenvikt och är följaktligen proportionellt mot belastningens storlek. Lasten bibehåller säkert sin position i alla lägen. Sänkning kräver en kraft som motsvarar skillnaden mellan broms- och lastmomentet. Alla universalenheter från Yale är utrustade på detta sätt.

Den automatiska **kedjefrikopplingen** möjliggör **snabbt anslag** av den obelastade kedjan. Vid lastpåverkan läggs **lasttryckbromsen** åter automatiskt an och lasten hålls säkert på plats.

Slirkopplingen (tillval på begäran) förhindrar för hög lastupptagning och förlänger på så sätt lyftdonets livslängd.

Verktyg med överlastskydd (slirkoppling) på begäran.

Teknisk beskrivning

antal kedjesträngar	1
---------------------	---

Datablad

minimal längd mellan krokarna	315 mm
lyftkraft vid nominell last	233 daN
lyftförmåga	750 kg
Bärförmåga t	0,75 t
Kåpa material	Stål
Kedjefrikoppling	ja
Kedjelänkens diameter	6 mm
vikt	7 kg
Kedjelänkens längd	18 mm
normal lyfthöjd	1,5 m
Produktslag	Spaklyftblock / Kättinglyftblock