

**KOMET® Unisix® vändskär, BK72, Beteckning typ W29: 58-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236830 58-010
GTIN	4047109059863
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr 236685; 236686

OBS!:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Teknisk beskrivning

Beteckning	58-010
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,2 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 120608
Sort	BK72
Typ	ST1400
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	200 m/min	K
vått maximal	lämplig		