


**KOMET® Unisix® vändskär, BK6115, Beteckning typ W29: 58-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236860 58-010
GTIN	4047109101111
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr 236685; 236686

OBS!:**Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.**

Bör ej användas som centrumskär!

Teknisk beskrivning

Beteckning	58-010
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,2 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 120608
Sort	BK6115
Typ	GG(G); ST900
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
vått maximal	lämplig		