

**DC.T 11T302, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	260385 CA6525
GTIN	4960664589241
Artikelklass	25E

Beskrivning

DC.T 11T302 CA6525 Sort: CA6525

spån-brytare: MQ

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	MQ
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v

Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning