

**KOMET® Unisix® vändskär, BK62, Beteckning typ W29: 42-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236780 42-010
GTIN	4047109059252
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

OBS!:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Teknisk beskrivning

Beteckning	42-010
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,16 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 080404
Sort	BK62
Typ	GG(G)
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
vått maximal	lämplig		