

simatherm

**Induktionsvärmare, Storlek: 45****Beställningsdata**

Ordernummer	883962 45
GTIN	2050002076488
Artikelklass	86H

**Beskrivning****Utförande:**

Kompakt simatherm® induktionsvärmare för rullager och andra ringformade metalldelar för borrhåldiameter från 20 till 310 mm. Med automatisk tids- och temperaturkontroll kan rullager värmas upp till av tillverkaren föreskrivna 110 °C, respektive andra ringformade metalldelar. Extremt kompakt design – inklusive 3 fack som bara väger 17 kg. Fjärrkontroll via mobila enheter via Bluetooth möjlig (endast med den kostnadsfria appen "World of Maintenance")

**leveransinnehåll:**

Värmeaggregat 3 ok, temperatursond och värmeskyddande handskar..

**Teknisk beskrivning**

Bredd	268 mm
temperaturreglerområde	20 - 180 °C
yttre-Ø, arbetsstycke (max.)	310 mm
maximal arbetsstyckevikt	45 kg
spänning	230 V
effekt	2,1 kW
Längd	320 mm

## Datablad

inner-Ø, arbetsstycke (min.)	20 mm
höjd	293 mm
Produktslag	Induktionsvärmare