

**BDMT 11T324 ER-JT, PR1825, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	227349 ST1400
GTIN	4960664027941
Artikelklass	25A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$ . Exakt  $90^\circ$  upp till  $a_p = 5,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Typ	ST1400
Hörnradie	2,4 mm
Matning $f_z$ per tand	0,07 – 0,11 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 11T324 ER-JT
Sort	PR1825
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	M
vått maximal	begränsat lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		