

**BDMT 070304 ER-JT, PR1810, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	227159 GG
GTIN	4960664026463
Artikelklass	25A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$. Exakt 90° upp till $a_p = 4$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	GG
Hörnradie	0,4 mm
Matning f_z per tand	0,09 – 0,16 mm
Sort	PR1810
ISO-kod vändskär	BDMT 070304 ER-JT
Sort	PR1810
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		