

**BDMT 170431 ER-JT, PR1825, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	227558 ST1400
GTIN	4960664028047
Artikelklass	25A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$.

Exakt 90° upp till $a_p = 9$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Matning f_z per tand	0,09 – 0,22 mm
Hörnradie	3,1 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 170431 ER-JT
Sort	PR1825
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	M
vått maximal	begränsat lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		