

**Fräs-vändskär BDMT 11T331 ER-JT, för hörnfräsar, PR1825****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 227351 ST1400 |
| GTIN | 4960664027958 |
| Artikelklass | 25A |

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$. Exakt 90° upp till $a_p = 5,5$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Hörnradie | 3,1 mm |
| Typ | ST1400 |
| Matning f_z per tand | 0,07 – 0,11 mm |
| ISO-kod vändskär | BDMT 11T331 ER-JT |
| Sort | PR1825 |
| Skärmaterial | HM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 200 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 140 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | M |
| vått maximal | begränsat lämplig | | |
| vått minimal | begränsat lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |
| Luft | lämplig | | |