

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1810, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	227366 GG
GTIN	4960664026654
Artikelklass	25A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$. Exakt 90° upp till $a_p = 5,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	GG
Matning f_z per tand	0,09 – 0,16 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 11T308 ER-JT
Sort	PR1810
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		