

Garant**Vario plus Eco-Y-skärhållare, vänster, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274541 3
GTIN	4067263112457
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

För avstickning av axlar med en maximal diameter på 90 mm.

Passar till:

Vario plus Eco-hållare nr 274531; 274501; 274502.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren).

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup t_{max}	45 mm
axiell spårstickning kan göras	nej
Spännskruv	279815 9
Serie	Vario Plus Eco
Spårbredd w	3 mm
Passande vändskär	273656 – 273749

totallängd L	90,8 mm
Y1	2 mm
Y	28 mm
X	47 mm
X1	9 mm
Användning	vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 9	279815 9
------------------	----------