


**SOMT.....ER-FL, PR1810, Typ: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	222091 14
GTIN	4960664026920
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

Vändskär med fyra skär och konvexa eggjar för låga skärkrafter.

**Användningsdata:**

**FL-Geometrin** (ytorienterad) är förstavalet vid grovbearbetning på maskiner med låg effekt. Använd inte för Helix-, DIP och konturfräsning eller på branta väggar.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Typ	GG
Vändskärsstorlek	14
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3 mm
Matning $f_z$ per tand	0,5 – 2 mm
Hörnradie	1,4 mm
skärtjocklek E	5,56 mm

ISO-kod vändskär	SOMT140514-ER-FL
Sort	PR1810
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		