

**DC.T 11T304, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260386 CA510
GTIN	4960664697649
Artikelklass	25E

Beskrivning

DC.T 11T304 CA510 Sort: CA510
spån-brytare: HQ
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
spån-brytare	HQ

Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning