

Garant**Set hörselskyddsproppar med snöre, 100 par GARANT, Typ: 30****Beställningsdata**

Ordernummer	097582 30
GTIN	4067263112990
Artikelklass	01E

Beskrivning**Utförande:**

Den återanvändbara **GARANT hörselskyddsproppen** har en innovativ form som **har kopierats från hörselgångens anatomiska öppning**. Det ger en behaglig bärarkänsla utan tryck och samtidigt största möjliga skyddsverkan. Skaftet med greppurtag och hög hållfasthet möjliggör med en lätt vridrörelse ett **bekvämt enhandsinförande** av proppen **på några sekunder**. Den behöver inte rullas ihop först. Den tätporiga polyuretanytan försvårar smutsansamlingar. Lätt smuts kan tvättas bort, så att GARANT hörselskyddspropp kan användas flera gånger. Setet med 100 par (hygieniskt parvis förpackade i en polyetenpåse) i en **praktisk dispenserbox** (kan kombineras med GARANT easyFix-systemet från området Företagsutrustning). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

Med praktisk snodd så att du kan bära hörselskyddet runt nacken när du lämnar bullerområdet.

Teknisk beskrivning

Innehåll	100 par
SNR-värde (dämpvärde)	30 dB(A)
Material öronproppar	Polyuretan
Produktslag	Hörselskyddsproppar återanvändningsbara