

**Överbackar, sats 3 delar, mjuka, För chucktyp: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	314425 140
GTIN	4067263113027
Artikelklass	32R

Beskrivning**Utförande:**

Finfräst anliggningsyta, **ej brunerad**.

Användningsdata:

För fastskruvning på härdade grundbackar.

Material:

16 MnCr5

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

OBS!:

- **Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.**
- **Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.**

Teknisk beskrivning

spårbredd D	7,96 mm
längd L	74 mm
Hålavstånd b	38,1 mm
passar även för chucktyp	160 mm
För chucktyp	140 mm

Datablad

höjd H	42 mm
tapplängd A	12,67 mm
passar färgkod	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuckbackar