

**Överbackar, sats 3 delar, mjuka, För chucktyp: 315mm****Beställningsdata**

Ordernummer	314425 315
GTIN	4067263113058
Artikelklass	32R

**Beskrivning****Utförande:**

**Finfräst** anliggningsyta, **ej brunerad**.

**Användningsdata:**

För fastskruvning på härdade grundbackar.

**Material:**

16 MnCr5

**Passar till:**

**Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.**

**OBS!:**

- **Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.**
- **Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.**

**Teknisk beskrivning**

Hålavstånd b	63,5 mm
höjd H	58 mm
spårbredd D	12,72 mm
tapplängd A	19,02 mm
För chucktyp	315 mm
längd L	120 mm

passar färgkod	HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuckbackar